

CCTP



TOPTRONIC
LE DIALOGUE ELECTRONIQUE
BIEN AJUSTE

La boucle de comptoir mobile - portée 90 cm - M 900



Il sera mis en place à l'accueil un système de sonorisation répondant pour les malentendants aux exigences réglementaires de la Loi Handicap d'accès des PMR dans les ERP.

La fonction boucle à induction, conforme à la norme NF 60118-4, émet un champ magnétique, qui permet à une personne équipée d'une prothèse auditive disposant de la fonction « T », de recevoir en commutant sur « T » un son fortement amplifié, très pur, grâce au micro directionnel et de s'isoler du bruit.

Les malentendants « non appareillés » ou ne disposant pas de la fonction « T » sur leur prothèse disposent d'un combiné, qui porté à l'oreille, les coupe du bruit et leur émet un son pur, facilement intelligible.

En fonction de la fréquentation et pour disposer d'une souplesse optimale d'accueil : comptoir, box conseil, bureau ... on choisira un boîtier de sonorisation BIM + combiné compact, facile à déplacer et doté du micro directionnel agent.

Il sera du type **inductophone M 900 Toptronic** en pack complet prêt à brancher sur le secteur.
Réf. **41.039.26**

Extra plat : **M 900** libère la vue.

Robuste : **M 900** supporte des déplacements fréquents.

Complet : **M 900** dispose de façon optimale de toutes les fonctions nécessaires.

Discret : **M 900** est limité en portée à 90 cm pour respecter la confidentialité.

Extensible : **M 900** peut être entendu à 2 m sur son combiné rayonnant

La mise en œuvre de l'inductophone mobile **M 900** peut être contrôlée par l'**inductomètre Toptronic 41.014.11** ou par un malentendant appareillé « T ».

L'**inductomètre** peut être prêté à un malentendant en panne de prothèse.



TOPTRONIC

BAUER MERCATIQUE
11 rue du Tanin
BP 60052
67382 LINGOLSHEIM CEDEX
Tél : 03 88 77 49 75
Fax : 03 88 77 49 77
e-mail : cb@toptronic.fr
<http://www.toptronic.fr>

