

# BIM - Chambre d'hôpital

La boucle à induction du patient malentendants



**TOPTRONIC**  
LE DIALOGUE ELECTRONIQUE  
BIEN AJUSTE

Permet à un patient hospitalisé en chambre « T » ou à l'occupant d'une chambre d'hôtel d'entendre confortablement sur sa prothèse « T » son médecin, son infirmière, sa visite, la sonnerie du téléphone et son émission de télévision ou de radio dans son lit ou au cabinet de toilette

Tout le monde parle normalement et la discrétion est assurée vers les chambres voisines.  
L'écoute au téléphone est assurée par la bobine incluse dans le combiné.



41.049.12



40.006.068



41.000.16

Circuit rayonnant portée 2 m

Mini ampli 20 W

Ampli micro



Prise d'alimentation

Voyant de tension

Prise micro omnidirectionnel

Le pack **H 2000** fixé à 1,50 m de hauteur sur la cloison entre le lit et le cabinet de toilette au plafond ou posé dans le faux plafond. Il couvre avec sa portée de 2 m l'espace où se trouve le patient.

## Pack H 2000

Composition :

- boîtier plastique blanc L 162 x H 242 x P 45 mm
- micro omnidirectionnel
- alimentation 230 V / 24 V

41.049.19

41.049.12

40.006.068

41.000.16

**TOPTRONIC**

**BAUER MERCATIQUE**  
11 rue du Tanin  
BP 60052  
67382 LINGOLSHEIM CEDEX  
Tél : 03 88 77 49 75  
Fax : 03 88 77 49 77  
e-mail : [cb@toptronic.fr](mailto:cb@toptronic.fr)  
<http://www.toptronic.fr>

05.07.16