

inductophone[®] de boutique C 2000

La mini boucle intégrée dans la caisse - portée 2000 mm



TOPTRONIC
LE DIALOGUE ELECTRONIQUE
BIEN AJUSTE

La boucle « T » à la caisse d'une boutique constitue pour le malentendant la meilleure perception du respect de la Loi Handicap.

Conformes à la norme NF 60118-4, les inductophones de boutique **C 2000** sont intégrés dans le meuble. Ils rayonnent dans l'espace de dialogue agent/visiteur et sont muets au-delà.

C 2000 est un ensemble micro, ampli, boucle et combiné, implanté à la caisse. Disposé pour une utilisation optimale. Immobile et durable.



Les visiteurs malentendants souhaitent entendre l'agent :

- fortement amplifié, donc audible

Le principe de la boucle à induction est de fournir un signal très fortement amplifié, pris en compte par la prothèse en position « T ».

Il doit être audible dans l'espace de dialogue et muet au-delà.

Avec 2 m de portée, **C 2000** couvre parfaitement le visiteur, debout ou en fauteuil roulant.

- clair, donc intelligible

Les malentendants distinguent mal les différents sons.

La voix de l'interlocuteur doit être prise sans bruits ambiants.

Le micro omnidirectionnel du pupitre **C 2000** capte exclusivement la parole de l'agent.


- disponible en permanence pour tous les malentendants

Le malentendant appareillé « T » commute sa prothèse au vu du pictogramme.

Les autres malentendants décrochent le combiné.

C 2000, installé dans le meuble, est audible en permanence, sans que l'agent ne s'en préoccupe.

Le rayonnement de l'inductophone C 2000 conforme NF 60118-4



Pack C 2000/1500 câble rayonnant

41.049.08

Composition :

- alimentation 1,0 A - 230 V AC / 24 V D
- pupitre agent avec micro directionnel sur bras flexible 30 cm
 - . prises alimentation, ampli et combiné - led d'état
 - . L120 x H 25/45 x P 150 mm
- boîtier ampli 20 W classe D - L 80 x H 147/177 x P 50 mm
- câble 1500 : **boucle environ 50 x 20 cm**
 - . **couverture client** : L 4,50 x P 2,0 x H 4,50 m
- option câble 3600 mm : **boucle environ 160 x 20 cm**
 - . **couverture client** : L 5,50 x P 2,0 x H 4,50 m
- combiné d'écoute malentendants sans prothèse « T » posé sur la tablette à disposition du visiteur - L 75 x H 140 x P 75 mm

Pack C 2000 planar

41.049.17


Composition :

- alimentation 1,0 A - 230 V AC / 24 V DC
- pupitre agent avec micro directionnel sur bras flexible 30 cm
 - . prises alimentation, ampli et combiné - led d'état
 - . L120 x H 25/45 x P 150 mm
- boîtier ampli 20 W classe D sur **circuit imprimé rayonnant** L 245 x H 167 x P 42 mm -
 - . **couverture client** : L 4,0 x P 2,0 x H 4,0 m
- combiné d'écoute « malentendants sans prothèse T » posé sur la tablette à disposition du visiteur - L 75 x H 140 x P 75 mm

Pack C 2000 planar pupitre - micro splitté

41.049.54

- pupitre L 125 x H 140 x P 30 mm
- micro L 45 x Ø 11 mm avec manchon de fixation
branchement jack 3,5 mm



BIM comptoir + hall

Le pupitre agent dialogue en tête à tête **C 2000** discret au comptoir et peut lancer un appel général dans le hall via une boucle périphérique.

Pack inductophone avec combiné associé à transfo à induction et ampli 60 W.



Pack comptoir + hall **C 2000/1500** : 41.049.22

Pack comptoir + hall **C 2000 planar** : 41.049.23

Test de boucle

- inductomètre avec casque d'écoute



TOPTRONIC
BAUER MERCATIQUE
 11 rue du Tanin
 BP 60052
 67382 LINGOLSHEIM CEDEX
 Tél : 03 88 77 49 75
 Fax : 03 88 77 49 77
 e-mail : cb@toptronic.fr
 http://www.toptronic.fr