

duo dynamic

L'interphonie de guichets vitrés malentendants

duo dynamic efface la barrière acoustique de la vitre de protection grâce au dialogue duplex intégral mains-libres.

Le visiteur malentendant appareillé « T » entend l'agent sur la boucle à induction.

Un agent malentendant appareillé « T » peut continuer à accueillir les clients grâce à une boucle en parallèle de son haut-parleur.

Agent et client disposent avec **duo dynamic** d'un micro directionnel assurant une prise de son pure et très intelligible.



 Côté agent		Kit 400.054.11 intégré UC antenne sur vitre portée 35 cm
 UC duo dynamic		I 500 branché UC pin HP client (agent) boîtier antenne sous tablette portée 50 cm
 Côté client		I 900 branché UC pin HP client (agent) antenne câble sous tablette portée 90 cm
		I 900 planar branché UC pin HP client (agent) boîtier antenne sous tablette ou contre montant portée 90 cm

La technologie numérique permet une sonorisation haut-parleur particulièrement intelligible en milieu bruyant offrant une bonne écoute aux malentendants non appareillés « T ».

Le dialogue duplex intégral, les 2 voies de communication ouvertes en même temps, assure la fluidité naturelle de l'entretien.

La gamme très large de micros, de haut-parleurs et de mini BIM et l'ouverture de Toptronic à des réalisations spécifiques permettent de répondre à toutes les exigences acoustiques et aux contraintes d'intégration.

L'interphonie duo dynamic

- unité centrale numérique avec sabot de fixation et alimentation 220 V AC/15 V DC
- logiciel de réglage **duo link** permettant avec un PC en liaison RS 232 les réglages :
 - côté agent et côté client du volume HP, de la sensibilité micro, du seuil de déclenchement et la mise en place des filtres anti-larsen automatiques
- pupitres agent saillie et encastrés mains-libres et micro-casques
- micros client omnidirectionnels et directionnels
- haut-parleurs saillie et encastrés répondant à toutes les contraintes d'intégration et de pression acoustique

400.054.04

400.054.00



Le kit malentendants intégré

électronique d'amplification de boucle, intégrée dans l'unité centrale, barrette à induction, portée 35 cm, fixée sur la vitre côté agent à 1,40 m du sol à côté du pictogramme

400.054.11



Les mini BIM externes

L'ampli est raccordé sur la position 2^{ème} HP de l'unité centrale :

- client : boucle destinée au public
- agent : boucle destinée à un agent appareillé
- client et agent : pour les 2 boucles

L'ampli I 500 portée 50 cm

- ampli 6 W, classe D, basse consommation
- antenne : bobine ferrite intégrée

- **I 500** saillie intérieur

boîtier L 65 x H 120 x P 40 mm

- **I 500** encastré intérieur

face avant L 70 x H 145 x P 2 mm

boîtier L 65 x H 120 x P 40 mm

- **I 500** saillie extérieur IP 65

boîtier L 90 x H 160 x P 50 mm

- **I 500** encastré extérieur

face avant L 70 x H 145 x P 2 mm

boîtier L 65 x H 120 x P 40 mm

Utilise l'alimentation **duo dynamic**

41.029.01

41.029.03

41.029.02

41.029.04



L'ampli I 900 intérieur portée 90 cm

- ampli 6 W, classe D, basse consommation
- antenne : câble multifils rayonnant Ø 8 mm implantée en rectangle horizontal ou vertical :

- câble 1500

- câble 3600

- boîtier plastique L 65 x H 120 x P 40 mm

Utilise l'alimentation **duo dynamic**

41.039.12

41.039.13

L'ampli I 900 planar IP 66 portée 90 cm

- ampli 6 W, classe D, basse consommation
- antenne : circuit imprimé rayonnant

- boîtier plastique IP 66 : L 168 x H 276 x P 60 mm

Utilise l'alimentation **duo dynamic**

41.039.14



Le test de boucle

et l'écoute non appareillés « T »

L'**inductomètre** avec casque d'écoute permet d'écouter la boucle sur toute la surface de couverture et de donner aux non appareillés « T » un confort d'écoute exceptionnel.

41.014.11



400.054.11



41.029.01

41.029.03

41.029.02

41.029.04



41.039.01

câble 1500 : 41.039.12

câble 3600 : 41.039.13

41.039.14



41.014.11

TOPTRONIC

BAUER MERCATIQUE
11 rue du Tanin
BP 60052
67382 LINGOLSHEIM CEDEX
Tél : 03 88 77 49 75
Fax : 03 88 77 49 77
e-mail : cb@toptronic.fr
<http://www.toptronic.fr>