

NOTICE TECHNIQUE

Pochette induct'bag IB 500

41.059.01 - 41.059.02

Sonorise un dialogue en tête à tête avec un malentendant appareillé « T »



Composition

- boîtier ABS blanc L 160 x H 212 x P 40 mm
comprenant platine ampli micro et platine circuit rayonnant
- micro-cravate sur câble étiro
- alimentation : fiche transfo 230 V AC/ 12 V DC
- pochette de transport antichoc étanche L 185 x H 350 x P 90 mm
- poids : 850 g
- déploiement : 30 secondes

Mise en place

- ouvrir la pochette
- retirer le câble 2P + T 230 V et le brancher
- retirer le micro-cravate branché sur le boîtier
- le système est actif

Rangement

- débrancher le câble 230 V et le remettre dans la pochette
- ranger le micro-cravate et son câble étiro
- fermer la pochette
- tirer la fermeture éclair de la pochette

TOPTRONIC

BAUER MERCATIQUE
11 rue du Tanin
BP 60052
67382 LINGOLSHEIM CEDEX
Tél : 03 88 77 49 75
Fax : 03 88 77 49 77
e-mail : cb@toptronic.fr
<http://www.toptronic.fr>