

# NOTICE TECHNIQUE

## Kit *ligateam 6*

10.002.07



**TOPTRONIC**  
LE DIALOGUE ELECTRONIQUE  
BIEN AJUSTE

Le hub acoustique *ligateam 6* permet la mise en conférence sans déclic, ni affaiblissement de 6 micros-casques DECT - extension possible à 10 et 14.



*ligateam 6* nécessite un boîtier d'alimentation 220 V AC / 15 V DC avec un câble secteur 2P+T.

La fiche jack du boîtier alimentation est à insérer dans la prise adéquate en face avant du boîtier *ligateam*.

Le hub est opérationnel dès sa mise sous tension sans aucune autre action : ni paramétrage, ni réglage.

*ligateam 6* nécessite la mise en place d'une prise 220 V 2P +T pour son alimentation et d'une prise 220 V par base DECT raccordée. Une coupure de courant ne provoque aucun dérèglement, dès le retour de la tension, le système refonctionne normalement.



Les bases DECT de toutes marques sont branchées très simplement avec leur câble RJ9 sur l'une des 6 prises RJ du hub *ligateam* et sont opérationnelles en conférence immédiatement.

*ligateam 6* peut se décliner en systèmes de communication variés (cf. [www.toptronic.fr](http://www.toptronic.fr)).

Références :

- 10.002.07 kit *ligateam 6* hub + alimentation
- 10.002.06 boîtier *ligateam 6*
- 400.054.01 alimentation 220 V / 24 V DC + câble secteur 2P+T

**TOPTRONIC**

**BAUER MERCATIQUE**  
11 rue du Tanin  
Parc des Tanneries  
BP 70027 - Lingolsheim  
67831 TANNERIES CEDEX  
Tél : 03 88 77 49 75  
Fax : 03 88 77 49 77  
e-mail : [cb@toptronic.fr](mailto:cb@toptronic.fr)  
<http://www.toptronic.fr>