

inductophone® de comptoir C 900

La mini boucle intégrée dans le meuble - portée 900 mm



TOPTRONIC
LE DIALOGUE ELECTRONIQUE
BIEN AJUSTE

La boucle « T » au comptoir d'accueil, à la billetterie, au bureau de conseiller, à la réception d'hôtel, constitue pour le malentendant la première perception du respect de la Loi Handicap.

Conformes à la norme NF 60118-4, les inductophones de comptoir **C 900** sont intégrés dans le meuble. Ils rayonnent dans l'espace de dialogue agent/visiteur et sont muets au-delà.

C 900 est un ensemble micro, ampli, boucle et combiné, implanté au poste de l'agent d'accueil. Disposé pour une utilisation optimale. Immobile et durable.



Les visiteurs malentendants souhaitent entendre l'agent :

- fortement amplifié, donc audible

Le principe de la boucle à induction est de fournir un signal très fortement amplifié, pris en compte par la prothèse en position « T ».

Il doit être audible dans l'espace de dialogue et muet au-delà.

Avec 90 cm de portée, **C 900** couvre parfaitement le visiteur, debout ou en fauteuil roulant.

- clair, donc intelligible

Les malentendants distinguent mal les différents sons.

La voix de l'interlocuteur doit être prise sans bruits ambiants.

Le micro omnidirectionnel du pupitre **C 900** capte exclusivement la parole de l'agent.

- disponible en permanence pour tous les malentendants

Le malentendant appareillé « T » commute sa prothèse au vu du pictogramme.


Les autres malentendants décrochent le combiné.

C 900, installé dans le meuble, est audible en permanence, sans que l'agent ne s'en préoccupe.

- disponible en version planar avec micro-cravate HF

permettant à l'agent d'être totalement libre de ses mouvements

Le rayonnement de l'inductophone C 900 conforme NF 60118-4



Pack C 900/1500 câble rayonnant

41.039.07

Composition :

- alimentation 1,4 A - 230 V AC / 15 V D
- pupitre agent avec micro directionnel sur bras flexible 30 cm
 - . prises alimentation, ampli et combiné - led d'état
 - . L120 x H 25/45 x P 150 mm
- boîtier ampli 6 W classe D - L 65 x H 120/145 x P 40 mm
- câble 1500 : **boucle environ 50 x 20 cm**
 - . **couverture client : L 2,30 x P 0,90 x H 2,0 m**
- option câble 3600 mm : **boucle environ 160 x 20 cm**
 - . **couverture client : L 3,0 x P 0,90 x H 2,0 m**
- combiné d'écoute malentendants sans prothèse « T » posé sur la tablette à disposition du visiteur - L 75 x H 140 x P 75 mm

Pack C 900 planar

41.039.09

Composition :

- alimentation 1,4 A - 230 V AC / 15 V DC
- pupitre agent avec micro directionnel sur bras flexible 30 cm
 - . prises alimentation, ampli et combiné - led d'état
 - . L120 x H 25/45 x P 150 mm
- boîtier ampli 20 W classe D sur **circuit imprimé rayonnant** L 245 x H 167 x P 42 mm -
 - . **couverture client : L 2,0 x P 0,90 x H 1,80 m**
- combiné d'écoute « malentendants sans prothèse T » posé sur la tablette à disposition du visiteur - L 75 x H 140 x P 75 mm

Pack C 900 planar micro splitté

41.039.10

- pupitre L 125 x H 140 x P 30 mm
- micro L 45 x Ø 11 mm avec manchon de fixation branchement jack 3,5 mm


Pack C 900 planar - micro-cravate HF

41.039.29

- pupitre L 125 x H 140 x P 30 mm
- micro-cravate avec boîtier pocket émetteur HF

BIM comptoir + hall

Dialogue **C 900** en tête à tête discret au comptoir.
Appel général dans le hall via boucle périphérique.



Pack inductophone associé à transfo à induction et ampli 60 W.

Pack comptoir + hall **C 900/1500** : 41.039.18

Pack comptoir + hall **C 900 planar** : 41.039.23

Test de boucle

- inductomètre avec casque d'écoute



TOPTRONIC
BAUER MERCATIQUE
 11 rue du Tanin
 BP 60052
 67382 LINGOLSHEIM CEDEX
 Tél : 03 88 77 49 75
 Fax : 03 88 77 49 77
 e-mail : cb@toptronic.fr
<http://www.toptronic.fr>