

Boucle malentendants PC vidéo

L'inductophone® pour PC vidéo - Muséographie



TOPTRONIC
LE DIALOGUE ELECTRONIQUE
BIEN AJUSTE


AFPAPH



Un parcours muséographique contient fréquemment des petits espaces successifs, où des PC présentent une vidéo avec sonorisation HP locale.

Ce signal peut être facilement doublé par une boucle magnétique **Toptronic**, calibrée pour l'espace en question et évitant la diaphonie.

Pack Espace A : 41.039.70 - largeur 2,50 m - profondeur 90 cm - I 900



- amplificateur PC/BIM 6 W [10.002.17](#)
- alimentation 15 V [400.054.01](#)
- câbles jack/RJ45 et 2 x 0,5 - [10.002.20](#)

- inductophone **I 900/1500** [41.039.01](#)
- câble rayonnant multifils 1,50 m [41.039.12](#)
(posé 55 x 20 cm)
- alimentation 15 V [41.000.15](#)

Pack Espace B : 41.049.70 - largeur 5,60 m - profondeur 2 m - I 2000



- amplificateur PC/BIM 6 W [10.002.17](#)
- alimentation 15 V [400.054.01](#)
- câbles jack/RJ45 et 2 x 0,5 [10.002.20](#)

- inductophone **I 2000/3600** [41.049.01](#)
- câble rayonnant multifils 3,60 m [41.039.13](#)
(posé 160 x 20 cm)
- alimentation 24 V [41.000.16](#)

Un **inductomètre** permettra de vérifier couverture et diaphonie



[41.014.11](#)

Le prêt de modules **inducto** assurera l'écoute de la boucle, par des malentendants « non T »



[41.014.12](#)

TOPTRONIC

11 rue du Tanin
BP 60052
67382 LINGOLSHEIM CEDEX
Tél : 03 88 77 49 75
Fax : 03 88 77 49 77
e-mail : contact@toptronic.fr
<http://www.toptronic.fr>

