

CCTP duo dynamic

Interphonie de guichet vitré numérique



Il sera installé un interphone de guichet pour milieux acoustiques exigeants **duo dynamic**.

Côté agent

Etudes

Composition des terminaux micro/HP sur plan du site ou photo



400.054.04

Fourniture d'un interphone de guichet *Toptronic duo dynamic*

Composition du matériel

- unité centrale avec alimentation et sabot de fixation - 400.054.04
- logiciel de paramétrage **duo link** - 400.054.00
- pupitre agent saillie micro directionnel - 41.054.98
- haut-parleur agent saillie - 40.006.32
- micro client directionnel cube inox AV - 40.005.021
- haut-parleur client posé sur tablette inox AV - 41.006.96
- boucle malentendants client **boucleTTe** alimentée UC - 41.039.50



41.054.98

40.006.32

Paramétrage

Le logiciel **duo link**, installé sur PC et branché sur l'unité centrale, règle les volumes HP, les sensibilités micros, le squelch de mise en veille, l'adaptation dynamique aux volumes ambiants et les filtres larsen.



41.039.50

Déclinaisons

- pupitre à encastrer - 41.054.21
- pupitre saillie « micro-casque DECT » - 41.054.95
- micro-casque DECT - 10.001.10 - 10.001.11
- pupitre saillie « verrouillage micro » - 41.054.97
- BIM externe **boucleTTe** agent alimenté par UC - 41.039.50
- pupitre saillie appel en salle - 41.054.99

Côté client



40.005.021

41.006.96



41.054.21

41.054.95/99

41.039.50

10.001.10/11

