



NOTICE TECHNIQUE

inductophone de salle 6 W

câble de boucle 3 paires 2/10^{ème} AWG 24 transfo induct C/I 900 - entrée micro ou line




La boucle malentendants des petites salles jusqu'à 30 m² relève de plusieurs types de prises de son.

Micro sur table omnidirectionnel ou micro HF: transfo C 900X




Sources multiples branchées sur l'ampli mélangeur - liaison 100 V - transfo I 900X




Ampli 11.025.32 : entrées 1 jack et 1 cinch DIN sortie 100 V

Source sonorisation HP (par exemple origine sonorisation générale) : transfo I 900X



Source vidéoprojecteur : transfo I 900X



TOPTRONIC

11 rue du Tanin
 BP 60052
 67382 LINGOLSHEIM CEDEX
 Tél : 03 88 77 49 75
 Fax : 03 88 77 49 77
 e-mail : contact@toptronic.fr
 http://www.toptronic.fr